



Żarówka standardowa przezroczysta

STAN 60W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F

Konwencjonalna lampa żarowa


Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	710 lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	60 W
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	A55 [A 55 mm]
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Stan 60W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F
Pełna nazwa produktu	STAN 60W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F
Full EOC	871150035456384
Kod zamówienia	35456384
Materiał Nr (12NC)	926000006627
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500354563
Numerator - Packs per outer box	120
EAN/UPC - Opakowanie	8711500354587

Żarówka standardowa przezroczysta

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D	C (max)
Stan 60W E27 230V A55 CL 1CT/12X10F	56 mm	55 mm	97 mm

