



Standard Lustre P45 frosted

Standard 40W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F

Сферические вакуумные или газонаполненные лампы накаливания с матированной колбой и цоколем типа E


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Номинальный срок службы (ном.)	1000 h
Технические характеристики освещения	
Светоотдача (ном.)	390 lm
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	40 W
Напряжение (ном.)	230 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый

Информация о цоколе	na [-]
Форма нити накаливания	-
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	E
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150001122050
Название продукта для заказа	Standard 40W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F
EAN/UPC — продукт	8711500011220
Код заказа	926000007412
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	100
Материал № (12NC)	926000007412
Вес нетто (шт.)	20,150 g
ILCOS Code	IBP/F-40-230-E27-45

Standard Lustre P45 frosted

Чертеж размеров



Product	D	C (max)
Standard 40W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F	45 mm	73 mm

LUS STD 40W E27 230V P45 FR

