



Štandardné kvapkové matné (P45)

STAN 40W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F

Sú to sférické štandardné žiarovky so sklenou čírou alebo matnou bankou, v ktorej je vákuum alebo plynová náplň, s B päticou


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [E27]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	1 000 h
Menovitá životnosť (hodiny)	1 000 h
Technológia osvetlenia	Incandescent
Svetelné technické	
Svetelný tok	390 lm
Index podania farieb (CRI)	100
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	40 W
Napätie (nom.)	230 V
Napätie (nom.)	230 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	P45 [P 45 mm]
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Stan 40W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F
Úplný názov produktu	STAN 40W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F
Úplný kód produktu	871150001122050
Objednávkový kód	01122050
Č. materiálu (12NC)	926000007412
Miestny objednávkový kód	P4540FR
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500011220
Čitateľ – počet balení v krabici	100
EAN/UPC – balenie	8711500084125

Štandardné kvapkové matné (P45)

Rozmerový obrázok



Product	D	C (max)
Stan 40W E27 230V P45 FR 1CT/10X10F	45 mm	73 mm

