



Štandardné žiarovky matné (tvar A)

STAN 100W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F

Obyčajné žiarovky s konvenčnou hruškovou bankou s B päticou


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [E27]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	1 000 h
Technológia osvetlenia	Incandescent
Svetelné technické	
Svetelný tok	1 340 lm
Index podania farieb (CRI)	100
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	100 W
Napätie (nom.)	230 V
Napätie (nom.)	230 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	A55 [A 55 mm]
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Stan 100W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F
Úplný názov produktu	STAN 100W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F
Úplný kód produktu	871150035477884
Objednávkový kód	35477884
Č. materiálu (12NC)	926000007909
Miestny objednávkový kód	A55100FR
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500354778
Čitateľ – počet balení v krabici	120
EAN/UPC – balenie	8711500354792

Štandardné žiarovky matné (tvar A)

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D	C (max)
Stan 100W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F	56 mm	55 mm	97 mm

