



Standard A-shape frosted

Stan 60W B22 230V A55 FR 1CT/10X10F

Lampes à incandescence conventionnelles en forme de poire

Données du produit

Informations générales	
Culot	B22 [B22]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	710 lm
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	60 W
Tension (nom.)	230 V
Tension (nom.)	230 V


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	A55 [A 55 mm]

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Stan 60W B22 230V A55 FR 1CT/10X10F
Nom de produit complet	Stan 60W B22 230V A55 FR 1CT/10X10F
Full EOC	871829174537200
Code de commande	926000008125
Code 12NC	926000008125
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718291745372
Conditionnement par carton	100
EAN/UPC - Boîte	8718291745396

Standard A-shape frosted

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
Stan 60W B22 230V A55 FR 1CT/10X10F	55 mm	95,5 mm

