



Elektronische/ Sicherheits-Starter

S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT

Unsere Premium-Starter eignen sich für den Leuchtstofflampenbetrieb an konventionellen elektromagnetischen Vorschaltgeräten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Systembeschreibung	Einzelbetrieb

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	18-75 W
Impulsspannung (min.)	900 V
Primärspannung (min.)	140 V
Spannung (Nom)	220-240 V

Systemeigenschaften	
Kondensator	Nein

Mechanische Kenndaten	
Gehäusefarbe	Blau


Sockelinformation	2 Pin
-------------------	-------

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150076497326
Bestell-Produktname	S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT
EAN/UPC - Produkt	8711500764973
Bestellcode	76497326
Local Code	1329025
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	500
Material-Nr. (12NC)	926000192703
Nettogewicht (Einzelteil)	7,000 g

Hinweise

Elektronische/Sicherheits-Starter

Abmessungsskizzen



Product	C (max)	E (max)
S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

S10E 18-75W SIN 220-240V BL MK3

