



# Accentline

## Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Nízkonapěťová halogenová žárovka ve skleněném reflektoru. Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla sloužící k bodovému osvětlení objektů. Dichroická vrstva zamezující přenosu tepla do objektu.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU5.3 [ GU5.3]
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	4000 h
Jmenovitá životnost (jmen.)	4000 h
Cyklus přepínání	16 000x

Light Technical	
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	205 lm
Svítilivost (max.)	500 cd
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Index barevného podání (jmen.)	100
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	205 lm

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	20 W
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light s
Napětí (jmen.)	12 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano


  

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Spotřeba energie kWh/1000 h	21 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869658839000
Objednávací název produktu	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/ 10X5F
EAN/UPC – výrobek	8718696588390
Objednávací kód	58839000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	50
Materiál č. (12NC)	926000850061
Celková hmotnost (kus)	0,006 kg


## Rozměrové výkresy



MR16 4000h 12V 20W 36D GU5.3

Product	D (max)	C (max)
Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

## Fotometrické údaje



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

