



Accentline

Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F


Brûleur halogène à basse tension dans réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets. Le revêtement dichroïque empêche la dissipation thermique sur l'objet.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU5.3 [GU5.3]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	4.000 h
Nombre de cycles d'allumage	16.000
Durée de vie nominale (heures)	4.000 h
Type de lampe	Halogen
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	4.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	205 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	205 lm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	20 W
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	Lumière totale instantanée s
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	MR16 [2 pouces/50 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	21 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Accent 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Nom de produit complet	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Code EOC	871869658839000
Code de commande	58839000
Code 12NC	926000850061
Code de commande local	18079
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696588390
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696588413

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Accent 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

