



Accentline

Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F


Alacsonyfeszültségű halogénégő üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat reflektorfénybe állítja. A dikroikus bevonat meggátolja, hogy a tárgyak hőterhelést kapjanak.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	GU5.3 [GU5.3]
Működési helyzet	UNIVERSAL [Tetszőleges]
Élettartam a 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	4000 h
Névleges élettartam (névleges)	4000 h
Kapcsolási ciklus	16000X
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	36 °
Fényáram (névleges)	205 lm
Fényerősség (maximum)	500 cd
Névleges sugárzási szög	36 °
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Színvisszaadási index (névleges)	100
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	205 lm
Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges)	20 W
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	instant full light s

Feszültség (névleges)	12 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	igen
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	B
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	21 kWh
Termékadatok	
Teljes termékkód	871869658839000
A termék megrendelési neve	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC - termék	8718696588390
Rendelési kód	58839000
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	50
Anyagszám (12NC)	926000850061
Nettó tömeg (darab)	0,006 kg


Méretezett rajza



MR16 4000h 12V 20W 36D GU5.3

Product	D (max)	C (max)
Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometriai adatok



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

