



Accentline

Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Laagspanningshalogeenbrander in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Koudlichtspiegelcoating voorkomt warmteoverdracht naar het object.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	4.000 hr
Schakelcyclus	16.000
Nominale levensduur (uren)	4.000 hr
Lamptype	Halogen
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	4.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	205 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	100
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	205 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	Direct op volledige lichtsterkte s
Spanning (nom.)	12 V
Spanning (nom.)	12 V


Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16 [2 inch/50 mm]

Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	21 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	Accent 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Volledige productnaam	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871869658839000
Bestelcode	58839000
Materiaalnr. (12NC)	926000850061
Lokale code	18079
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696588390
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8718696588413

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
Accent 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

