



Accentline

Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Pienjännitteinen halogeenipoltinlamppu lasiheijastimessa. Ihanteellinen pienikokoisiin, koristeellisiin valaisimiin. Esineet korostuvat hienosti. Kylmäsädepinnoite estää lämmönsiirron esineeseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	4 000 tuntia
Sytytys	16 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	4 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	4 000 tuntia


Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta	430 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	430 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	35 W
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Jännite (nim.)	12 V
Jännite (nim.)	12 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	MR16 [2 tuumaa / 50 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	37 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Koko tuotenimi	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871869658842000
Paikallisen koodin kuvaus	4728802
Tilauskoodi	58842000
Tuotekoodi (12NC)	926000850062
Paikallinen koodi	4728802
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696588420
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8718696588444

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

