



Accentline

Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Bruciatore alogeno a bassa tensione in un riflettore in vetro. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni, per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione. Rivestimento dicroico che previene la trasmissione di calore agli oggetti.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3 [GU5.3]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	4.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	16.000
Durata specificata (ore)	4.000 ore
Lighting Technology	Halogen
Vita al 50% di guasti (Nom)	4.000 ore

Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio (Nom)	36°
Flusso luminoso	430 lm
Temperatura del colore correlata	3000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	430 lm

Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico	35 W
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	Massima intensità luminosa istantanea
Tensione (Nom)	12 V

Tensione (Nom)	12 V
----------------	------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
-------------	----

Meccanica e corpo

Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]
-----------------	-----------------

Approvazione e applicazione

Consumo energetico kWh/1000 h	37 kWh
-------------------------------	--------


Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Nome completo prodotto	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871869658842000
Codice d'ordine	58842000
Codice materiale (12NC)	926000850062
Codice locale	14598ACC4Y
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696588420
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50

EAN/UPC - Case

8718696588444

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

