



# Accentline 4000h

## Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Quemador halógeno de alto voltaje en el reflector de vidrio. Solución ideal para luminarias decorativas pequeñas que colocan sus objetos en el foco de atención. El revestimiento dicróico permite la transmisión del calor al objeto.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GU5.3 [GU5.3]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	4.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	16.000
Vida útil nominal (horas)	4.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	4.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz (nom.)	36°
Flujo luminoso	680 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	680 lm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	50 W
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Voltaje (nom.)	12 V
Voltaje (nom.)	12 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí


Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	MR16 [2 pulgadas/50 mm]

Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	53 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Accent 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Nombre completo del producto	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871869658845100
Código de pedido	58845100
Código 12NC	926000850063
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696588451
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Embalaje con código EAN/UPC	8718696588475

## Accentline 4000h

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
Accent 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

