



Accentline

Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Brûleur halogène à basse tension dans réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets. Le revêtement dichroïque empêche la dissipation thermique sur l'objet.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU5.3 [GU5.3]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Durée de vie moyenne (nom.)	4000 h
Durée de vie nominale (nom.)	4000 h
Cycle d'allumage	16000X

Photométries et Colorimétries	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	680 lm
Intensité lumineuse (max.)	1500 cd
Angle du faisceau nominale	36 °
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100
Flux dans un cône de 90°	680 lm


Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light s
Tension (nom.)	12 V

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

Normes et recommandations	
Classe énergétique	B
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	53 kWh

Données logistiques	
Code de produit complet	871869658845100
Désignation Produit	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Code barre produit (EAN)	8718696588451
Code de commande	58845100
Local Code	18081
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	926000850063
Poids net (pièce)	0,006 kg


Schéma dimensionnel



MR16 4000h 12V 50W 36D GU5.3

Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Données photométriques



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

