



# Accentline

## Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Bruciatore alogeno a bassa tensione in un riflettore in vetro. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni, per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione. Rivestimento dicroico che previene la trasmissione di calore agli oggetti.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3 [ GU5.3]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [ UNIV.]
Vita al 50% di guasti (Nom)	4000 h
Durata di vita nominale (Nom)	4000 h
Ciclo di commutazione on/off	16.000 X

Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso (Nom)	680 lm
Intensità luminosa (Max)	1500 cd
Angolo del fascio specificato	36 °
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Indice di resa dei colori (Nom)	100
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	680 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	instant full light s
Tensione (Nom)	12 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	B
Consumo energetico kWh/1000 h	53 kWh

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869658845100
Nome prodotto ordine	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC - Prodotto	8718696588451
Codice d'ordine	58845100
Codice Locale	14600ACC4Y
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
N. materiale (12NC)	926000850063
Peso netto (Pezzo)	0,006 kg

## Accentline


### Disegno tecnico



MR16 4000h 12V 50W 36D GU5.3

Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

### Fotometrie



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

