



# Purificación aire y agua

## TUV 11W FAM/10X25BOX

As lâmpadas TUV T8 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade dupla utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. As lâmpadas TUV T8 proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Além disso, apresentam uma vida útil longa e fiável, o que permite o planeamento antecipado da manutenção.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil (Nom.)	9.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	TUV
Designação da cor	- [Não especificado]
Depreciação na vida útil	15 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	9 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,22 A
Tensão (Nom.)	48,5 V


Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
UV	
Radiação UV-C às 100 h	2,8 W
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TUV 10W T5 with T5-T8 adapters
Nome do produto completo	TUV 11W FAM/10X25BOX
Código do produto completo	871869674408600
Código de encomenda	74408600

## Purificación aire y agua

N.º material (12NC)	927801304011
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696744086
Numerador – Embalagens por caixa exterior	250


EAN/UPC - Caso	8718696744109
----------------	---------------

### Desenho dimensional



Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 10W T5 with T5-T8 adapters	16 mm	338,6 mm	336,2 mm	345,7 mm	331,5 mm

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 10W T5 with T5-T8 adapters

