



Purificación aire y agua

TUV 11W FAM/10X25BOX

As lâmpadas TUV T8 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade dupla utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. As lâmpadas TUV T8 proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Além disso, apresentam uma vida útil longa e fiável, o que permite o planeamento antecipado da manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Principal aplicação	Disinfection
Vida útil (Nom.)	9000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	TUV
Designação da cor	- [Não especificado]
Depreciação na vida útil	85 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	9 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,22 A
Tensão (Nom.)	48,5 V

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg


UV	
Radiação UV-C	2,8 W

Dados do produto	
Código do produto completo	871869674408600
Nome de produto da encomenda	TUV T5 10W with adapters T5-T8 FAM/10X25
EAN/UPC – Produto	8718696744086
Código de encomenda	74408600
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	250
N.º material (12NC)	927801304011
Peso líquido (Peça)	22,000 g

Purificación aire y agua

Avisos e Segurança

Desenho dimensional



TUV T5 10W with adapters T5-T8

Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV T5 10W with adapters	16 mm	338,6 mm	336,2 mm	345,7 mm	331,5 mm
T5-T8 FAM/10X25					

Dados fotométricos

