



T8 estándar

F32T8/SUPER 86/ALTO 30PK

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	2.510 lm
Designación de color	Super 86
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	82
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	32 W
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T-8 (T8)

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1,7 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F32T8/SUPER 86/ALTO 30PK
Nombre del producto completo	F32T8/SUPER 86/ALTO 30PK
Código del pedido	927842576501
N.º de material (12NC)	927842576501
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677428013
Numerador: paquetes por caja externa	30
EAN/UPC - Caja	50046677428018

T8 estándar

Plano de dimensiones

Product

F32T8/SUPER 86/ALTO 30PK

