



Slimline 800 Series T12

F48T12/SUPER 86/ALTO 15PK

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	FA8 [FA8]
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	2.730 lm
Designación de color	Super 86
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	82
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	39 W
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T-12 (T12)

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4,4 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F48T12/SUPER 86/ALTO 15PK
Nombre del producto completo	F48T12/SUPER 86/ALTO 15PK
Código del pedido	927845576501
N.º de material (12NC)	927845576501
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677428037
Numerador: paquetes por caja externa	15
EAN/UPC - Caja	50046677428032

Slimline 800 Series T12

Plano de dimensiones

Product
F48T12/SUPER 86/ALTO 15PK

