



Very High Output T12

F48T12/CW/VHO 15PK

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	R17D [R17d (RDC)]
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	33
Flux lumineux	7 050 lm
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	62
Fonctionnement et électricité	
Consommation	110 W
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-12 (T12)


Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Sans objet
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	25,0 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F48T12/CW/VHO 15PK
Nom complet du produit	F48T12/CW/VHO 15PK
Code de commande	218198
Numéro de matériau (12 N.C.)	927890403305
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677218195
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	15
EAN/CUP – Boîte	50046677218190

Very High Output T12

Schéma dimensionnel

Product

F48T12/CW/VHO 15PK



T12 Recessed Double Contact

