



TUV PL-S

TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC

Компактные одноцокольные ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G23 [G23]
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	20 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	7.1 W
Ток лампы (ном.)	0,175 A
Напряжение (ном.)	46 V
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	2 Pins (2P)

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,0 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-С	1,5 W
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829118825400
Название продукта для заказа	TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC
EAN/UPC — продукт	8718291188254
Код заказа	927901104007
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927901104007
Вес нетто (шт.)	26,000 g

Предупреждение и условия безопасности

TUV PL-S

Чертеж размеров

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC	13 mm	28 mm	97 mm	112,5 mm	135,5 mm

TUV 7W PL-S

Фотометрические данные

