



Синий (/52) – PL-L, PL-S

PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX

Лампы Medical Therapy Jaundice PL-L излучают практически весь свой световой поток в диапазоне 400–500 нм без коротковолнового UVB-диапазона. Таким образом они идеально подходят для лечения желтухи у новорожденных, страдающих повышенным содержанием билирубина в сыворотке крови (желтухи новорожденных) и синдрома Криглера–Найяра (CNS). Кроме того, пик волнового излучения этих ламп приходится на максимально эффективную длину 450 нм. Высокая эффективность фототерапии с применением этих ламп исключает необходимость переливания крови практически во всех случаях желтухи у новорожденных. Помимо этого, благодаря компактной форме лампы PL-L представляют собой удобное дизайнерское решение. Излучая свет с полным спектром цветов, лампы PL-L /953 незаменимы для избавления от сезонной депрессии. Примечание: наши лампы UVB HE зарегистрированы агентством FDA как медицинские приборы, поскольку они НЕ поставляются для коммерческого использования в оздоровительных целях.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G23 [G23]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	8 000 часов

Срок эксплуатации (ном.)	2 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	52

Синий (/52) – PL-L, PL-S

Светоотдача	130 лм
Эффективность (номинальная) (ном.)	15 лм/В
Снижение УФ-потока после 1000 ч	20 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	8,6 В
Ток лампы (ном.)	0,17 А
Напряжение (ном.)	60 Вт
Напряжение (ном.)	60 Вт

Механические компоненты и корпус

Форма колбы	2ХТ12
-------------	-------


Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,0 mg
------------------------------	--------

Данные об изделии


Название продукта для заказа	PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX
Полное название продукта	PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX
Полный код продукта	871150064471880
Код заказа	927901705203
Материал № (12NC)	927901705203
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500644718
Нумератор — упаковок на внешний короб	60
EAN/UPC — короб	8711500644732

Чертеж размеров



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167,5 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX

Синий (/52) – PL-L, PL-S

