



Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Niskoprężna świetlówka rtęciowa

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G23 [G23]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	1 000 h
Trwałość użytkowa (Nom)	2 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	210 [leadfree 360 glass (10)]
Oznaczenie koloru	Ultrafiolet A
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	227
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	212
Spadek strumienia świetlnego UV w czasie 2000 godzin	20 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	8,6 W
Lamp Current (Nom)	0,17 A
Napięcie (Nom)	60 V
Napięcie (Nom)	60 V
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	2XT12

UV	
Promieniowanie UV-A 100 Hr (IEC)	1,66 W
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
Pełna nazwa produktu	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
Full EOC	871150095194680
Kod zamówienia	95194680
Materiał Nr (12NC)	927901721008
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500951946
Numerator - Packs per outer box	60
EAN/UPC - Opakowanie	8711500951960


Actinic BL PL-S/PL-L

Rysunki techniczne



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

