



Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Actinic BL Secura för extra säkerhet, HACCP-godkänt. Det yttre höljet håller allt glassplitter och alla komponenter på plats i händelse av att röret går sönder. Liksom övriga Actinic är Secura optimerat för att attrahera de flesta insekter. Lågt kvicksilverinnehåll och 100 % blyfritt innehåll gör det till ett bra miljöval.

Produktdata


Allmän information	
Sockel	G23 [G23]
Användningsområde	Fototerapisystem
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	1000 h
Livslängd (nom)	2000 h
Ljusteknik	
Färgkod	210 [blyfritt 360-glas (10)]
Färgbeteckning	UV-A
Kromaticitetskoordinat X (nom)	227
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	212
UV-nedgång efter 2 000 tim	20 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	8.6 W
Lampström (nom)	0,17 A
Spänning (nom)	60 V

Mekanik och armaturhus	
Sockelinformation	2-stifts (2P)
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,1 %
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	1,66 W
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150095194680
Beställningsproduktnamn	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500951946
Beställningsnummer	95194680
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	60
Materialnummer (12NC)	927901721008
Nettovikt (stycke)	32,000 g

Varning och Säkerhet

Actinic BL PL-S/PL-L



Måttskiss



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

PL-S 9W/210/2P

Fotometriska data



Ljusfärg /10, /110 & /210

