



Purificación aire y agua

TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	2G7 [2G7]
Aplicación principal	Desinfección
Vida útil (nom.)	9000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	TUV
Designación de color	- [No especificado]
Depreciación en vida útil	20 %

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	8.6 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,17 A
Voltaje (nom.)	60 V

Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	4 patillas (4P)

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg


UV	
Radiación UV-C	2,3 W

Datos de producto	
Código de producto completo	871150071083380
Nombre de producto del pedido	TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX
EAN/UPC - Producto	8711500710833
Código de pedido	71083380
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	60
N.º de material (12NC)	927901904007
Peso neto (pieza)	30,000 g

Advertencias y seguridad

Purificación aire y agua

Plano de dimensiones



TUV PL-S 9W/4P

Product

TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX

Datos fotométricos



TUV

TUV

