



# TUV PL-S

## TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX

Lågtrycksurladdningslampa med rörformad glaskolv, kompaktlysrör


### Produktdata

Allmän information	
Socket	2G7 [ 2G7]
Kommentarer	Varningar och säkerhet: Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om det skulle inträffa rekommenderar vi att vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna handskar. Lägg delarna i en förslutningsbar plastpåse och lämna den till närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare. FARA: Ultraviolet produkt, klass 3. Lamporna avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik ögon- och hudkontakt med oskyddade produkter. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användarna från strålningen.
Användningsområde	Bakteriedödande
Livslängd (nom)	9000 h
Ljusteknik	
Färgkod	TUV
Färgbeteckning	- [ Not Specified]
Nedgång efter användbar livslängd	20 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	8,6 W

Lampström (nom)	0,17 A
Spänning (nom)	60 V
Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	4-stifts (4P)
Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
UV	
UV-C-strålning vid 100 tim	2,3 W
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150071083380
Beställningsproduktnamn	TUV PL-S 9W/4P
EAN/UPC – Produkt	8711500710833
Beställningsnummer	71083380
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	60
Materialnummer (12NC)	927901904007
Nettovikt (stycke)	30,000 g

# TUV PL-S

## Måttskiss



### Product

TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX

TUV PL-S 9W/4P

## Fotometriska data

