



Luz negra y colores

PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC

PL-S Blacklight Blue is a special low-wattage compact fluorescent lamp emitting long wave UV radiation for detection and analysis purposes in archaeology, money checking, forensic science, food industry, medicine, mineralogy, philately as well for special effects in night clubs, discos, theatres and sign lighting. The 2-pin version is designed for operation on electromagnetic gear, the 4-pin version is designed for operation on electronic gear. Both versions are provided with a plug-in/pull-out lamp base. ¡Para una inauguración fiable de secretos!. PL-S Blacklight Blue es una lámpara fluorescente especial de baja potencia que emite radiación de onda larga de la lámpara UV con fines de detección y análisis de la arqueología, la comprobación de dinero, la ciencia forense, industria de la alimentación, la medicina, mineralogía, filatelia, así como para efectos especiales en los clubes nocturnos, discotecas, teatros e iluminación signo. La versión 2-pin está diseñado para funcionar con equipo electromagnético, la versión de 4-pin está diseñado para funcionar con un equipo electrónico. Ambas versiones están provistas de una base de la lámpara plug-in/pull-out.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	2G7 [2G7]
Vida útil (nom.)	8.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	108 [08 lead free glass]
Designación de color	Retroiluminación azul


Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	8,6 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,17 A
Voltaje (nom.)	60 V
Voltaje (nom.)	60 V

Luz negra y colores

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	2XT12
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC
Nombre completo del producto	PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC

Full EOC	871150095093280
Código de pedido	95093280
Código 12NC	927901910807
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500950932
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	60
Embalaje con código EAN/UPC	8711500950956

Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC	13,0 mm	145,0 mm

