



TUV PL-S

TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX

TUV PL-S-ljuskällor är kompakta UV-C-ljuskällor som ger designflexibilitet och passar för små systemkonstruktioner. TUV PL-S-ljuskällor ger ett näst intill konstant UV-ljusflöde under hela livslängden. Tack vare den enkelsidiga sockeln är det mycket enkelt att byta ljuskälla.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Produktdata


Allmän information	
Sockel	G23
Livslängd (nom)	9 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	TUV
Färgbeteckning	- [E] specificerad]
Nedgång efter användbar livslängd	20 %
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	11,6 W
Lampström (nom)	0,16 A
Spänning (nom)	89 V
Spänning (nom)	89 V

Mekanik och armaturhus	
Lampform	2XT12
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
UV	
UV-C-strålning vid 100 tim	3,4 W
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX
Fullständigt produktnamn	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX
Full EOC	871150062488880
Beskrivning av lokal kod	8348671
Beställningsnummer	927902304007

Materialnummer (12NC)	927902304007
Lokal kod	8348671
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500624888


Räknare - antal förpackningar per kartong	60
EAN/UPC - Hölje	8711500624901

Måttskiss



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX

