



# Actinic BL PL-S/PL-L

## PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX

Com um espectro otimizado que corresponde à sensibilidade ocular da mosca doméstica, as lâmpadas Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S e PL-L são perfeitas para atrair insectos. Não produzem praticamente emissões UV-B e, como tal, são perfeitamente seguras. Além do mais, com o mais baixo conteúdo de mercúrio na indústria e 100% isentas de chumbo, estas lâmpadas representam uma excelente escolha a nível ambiental. Por outro lado, a disponibilidade de uma vasta gama de formas (rectas (T5, T8, T12), circulares (TL-E) e compactas (PL-S/PL-L)) e potências permite todos os tipos de designs para os electrocutores de insectos.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G23 [ G23]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	8000 h
Vida útil (Nom.)	2000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	210 [ vidro 360 isento de chumbo (10)]
Designação da cor	Ultra Violet A
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	227
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	212
Depreciação a 500 horas	15 %
Depreciação a 500 horas	30 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	11.6 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,16 A
Tensão (Nom.)	89 V

Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	2 Pins (2P)

UV	
Radiação UV-A 100 h (IEC)	2,81 W


  

Dados do produto	
Código do produto completo	871150095201180
Nome de produto da encomenda	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX
EAN/UPC – Produto	8711500952011
Código de encomenda	95201180
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	60
N.º material (12NC)	927902321007
Peso líquido (Peça)	43,000 g

### Avisos e Segurança

# Actinic BL PL-S/PL-L



## Desenho dimensional



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm

PL-S 11W/210/2P

## Dados fotométricos



XDPO\_XUAPLS\_10\_110\_210-Spectral power distribution Colour

