



Actinic BL PL-S/PL-L

PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX

Actinic BL Secura för extra säkerhet, HACCP-godkänt. Det yttre höljet håller allt glassplitter och alla komponenter på plats i händelse av att röret går sönder. Liksom övriga Actinic är Secura optimerat för att attrahera de flesta insekter. Lågt kvicksilverinnehåll och 100 % blyfritt innehåll gör det till ett bra miljöval.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G23 [G23]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8000 h
Livslängd (nom)	2000 h
Ljusteknik	
Färgkod	210 [blyfritt 360-glas (10)]
Färgbeteckning	UV-A
Kromaticitetskoordinat X (nom)	227
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	212
UV-nedgång efter 2 000 tim	15 %
Ljusnedgång efter 500 timmar	30 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	11.6 W
Lampström (nom)	0,16 A
Spänning (nom)	89 V


Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	2-stifts (2P)
UV	
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	2,81 W
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150095201180
Beställningsproduktnamn	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500952011
Beställningsnummer	95201180
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	60
Materialnummer (12NC)	927902321007
Nettovikt (stycke)	43,000 g

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Actinic BL PL-S/PL-L



Måttskiss



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm

PL-S 11W/210/2P

Fotometriska data



Ljutfärg /10, /110 & /210

