



Actinic BL PL-S/PL-L

PL-L 18W/10/4P 1CT/25

Actinic BL Secura för extra säkerhet, HACCP-godkänt. Det yttre höljet håller allt glassplitter och alla komponenter på plats i händelse av att röret går sönder. Liksom övriga Actinic är Secura optimerat för att attrahera de flesta insekter. Lågt kvicksilverinnehåll och 100 % blyfritt innehåll gör det till ett bra miljöval.

Produktdata

Allmän information	
Socket	2G11 [2G11]
Användningsområde	Reprografi (R)
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd (nom)	5000 h

Ljusteknik

Färgkod	10
Färgbeteckning	UV-A
Kromaticitetskoordinat X (nom)	228
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	215
UV-nedgång efter 2 000 tim	20 %
Ljusnedgång efter 500 timmar	35 %

Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampström (nom)	0,375 A
Spänning (nom)	58 V

Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	4-stifts (4P)

UV

UV-A-strålning 100 tim (IEC)	3,5 W
------------------------------	-------


Produktdata

Fullständig produktkod	871150026018540
Beställningsproduktnamn	PL-L 18W/10/4P 1CT/25
EAN/UPC – Produkt	8711500260185
Beställningsnummer	26018540
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	927903001007
Nettovikt (stycke)	60,900 g

Varning och Säkerhet

Actinic BL PL-S/PL-L



Måttskiss



PL-L 18W/10/4P

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Fotometriska data



Ljutfärg /10 & /110

