



# TUV PL-L

## TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

Lågtrycksurladdningslampa med rörformad glaskolv, kompaktlysrör

### Produktdata


Allmän information	
Socket	2G11 [ 2G11]
Användningsområde	Bakteriedödande
Livslängd (nom)	9000 h
Systembeskrivning	ej tillg. [ -]
Ljusteknik	
Färgkod	TUV
Färgbeteckning	- [ Not Specified]
Nedgång efter användbar livslängd	15 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampström (nom)	0,37 A
Spänning (nom)	60 V
Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	4-stifts (4P)

Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,4 mg
UV	
UV-C-strålning vid 100 tim	5,5 W
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150062492540
Beställningsproduktnamn	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25
EAN/UPC – Produkt	8711500624925
Beställningsnummer	62492540
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	927903004007
Nettovikt (stycke)	60,900 g

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.



Måttskiss



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm

TUV PL-L 18W/4P

Fotometriska data



XDPO\_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

