



MASTER PL-L 4 Pin



MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L er et medium til høyeffekts lineært kompakt lysrør, som ofte brukes til generell takbelysning i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. Det er utformet for å fungere med både elektromagnetiske og elektroniske HF-forkoblinger, og det leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt kontrollutstyr som benyttes.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	2G11 [2G11]	82	
Referanse for fluksmåling	Sphere		
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Effektforbruk	18,0 W
Lysytelse	1 200 lm	lyskildestrøm (nom.)	0,375 A
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit		
Kromatisk koordinat X (nom)	0,463	Kontroller og dimming	
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42	Kan dimmes	Ja
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	67 lm/W	Godkjenning og bruksområde	
		Energieffektivitetsklasse	G
		Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2 mg
		Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg

MASTER PL-L 4 Pin

Energiforbruk kWh/1000 t	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	423261
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25
Fullstendig produktnavn	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25
Full EOC	871150070667640
Lokal kodebeskrivelse	3820782
Bestillingskode	70667640


Materialenr. (12NC)	927903008270
Lokal bestillingskode	3820782
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500706676
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500710703

Målskisse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25

