



# Eco passport

MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25



## Strøm

- Power (Rated) (Nom) : 18.0 W
- Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) : 67 lm/W
- Energieffektivitetsmerke (EEL) : A
- Kan dimmes : Ja



## Stoffer

- Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) : 2,0 mg



## Levetid

- Levetid til 10 % lystap (nom.) : 10000 h
- Levetid til 50 % lystap (nom.) : 15000 h
- Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.) : 20000 h

### Oversikt over våre miljøvennlige produktspesifikasjoner

Hos Philips arbeider vi med nyskapning for å gjøre verden sunnere og mer bærekraftig. Fokuset vårt på bærekraft er kjent over hele verden og gjenspeiler seg i at vi hele tiden blir oppført som en leder på globale rangeringer som Dow Jones Sustainability Index og Carbon Disclosure Project. I arbeidet vårt med økodesign fokuserer vi på energi, vekt, resirkulering, emballasje, stoffer og pålitelighet for å vise og forbedre miljøytelsen til produktene våre.

# PHILIPS

2018, Juli 11

data kan endres

Bestillingskode : 70669040