



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L er et medium til høyeffekts lineært kompakt lysrør, som ofte brukes til generell takbelysning i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. Det er utformet for å fungere med både elektromagnetiske og elektroniske HF-forkoblinger, og det leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	2G11 [2G11]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	10000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	20000 h
Systembeskrivelse	finnes ikke [-]
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	96 %
LSF 8000 h Rated	94 %
LSF 12000 h Rated	80 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	98 %
LSF Preheat 8000 h Rated	97 %
LSF Preheat 16000 h Rated	82 %
LSF Preheat 20000 h Rated	50 %
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	1200 lm

Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1200 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	67 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
LLMF 2000 timer, målt	94 %
LLMF 4000 timer, målt	93 %
LLMF 6000 timer, målt	92 %
LLMF 8000 timer, målt	91 %
LLMF 12000 timer, målt	90 %
LLMF 16000 timer, målt	90 %
LLMF 20000 timer, målt	90 %

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	18.0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,375 A

Temperatur

Prosjekteringstemperatur (nom.)	30 °C
---------------------------------	-------

MASTER PL-L 4 Pin

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

Mekanisk og innfatning

Informasjon om lyskildefeste 4P

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL) A

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) 2,0 mg

Energiforbruk kWh/1000 t 20 kWh


Produktdata

Fullstendig produktkode 871150070669040

Produktnavn for bestilling	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC – produkt	8711500706690
Bestillingskode	70669040
El-nummer	3820784
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	25
Materialenr. (12NC)	927903008470
Nettvekt (stykk)	60,900 g
ILCOS Code	FSD-18/40/1B-E-2G11

Warnings and safety

Målskisse




PL-L 18W/840/4P

Product

MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25

Fotometriske data



Fargekode /840

Fargekode /840

MASTER PL-L 4 Pin

