



MASTER PL-L 4P



MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	2G11		82
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Energieverbrauch	24,2 W
		Lampenstrom (Nom)	0,345 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	1.800 lm	Genehmigung und Anwendung	
Lichtfarbe	Glühlampenweiß	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate X (Nom)	0,463	Quecksilbergehalt (max.)	2 mg
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42	Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	75 lm/W		

MASTER PL-L 4P

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	25 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423265
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25
Gesamt-Produktcode	871150070670640
Bestellcode	70670640


Material-Nr. (12NC)	927903208270
Lokaler Bestellcode	1072482
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500706706
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500710765

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25

