



MASTER PL-L 4 Pin



MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	2G11 [2G11]	82	
Referenční měření toku	Sphere	Provozní a elektrické	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h	Spotřeba energie	24,2 W
		Proud zdroje (jmen.)	0,345 A
Světelně technické		Řízení a stmívání	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Stmívatelné	Ano
Světelný tok	1 800 lm	Certifikace a použití	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Třída energetické účinnosti	G
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44	Obsah rtuti (Hg) (max.)	2 mg
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W		

MASTER PL-L 4 Pin

Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423266
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
Celý název výrobku	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150070671340
Objednací kód	70671340


Číslo materiálu (12NC)	927903208370
Místní kód	PLL2483
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500706713
Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500710796

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25

