



MASTER PL-L (4-nastainen)



MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L on keski-/suuritehoinen lineaarinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleisiin kattovalaisimiin myymälöissä ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeampia valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. Se on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa ja elektronisissa HF-liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G11 [2G11]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 800 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403

Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	24,2 W
Lampun virta (nim.)	0,345 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

MASTER PL-L (4-nastainen)

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	25 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423266

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
Koko tuotenimi	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150070671340


Paikallisen koodin kuvaus	4923873
Tilauskoodi	70671340
Tuotekoodi (12NC)	927903208370
Paikallinen koodi	4923873
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500706713
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
EAN/UPC – laatikko	8711500710796

Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L (4-nastainen)

