



MASTER PL-L 4 kolíkové



MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L je lineárna kompaktná žiarivka so stredným až vysokým výkonom, ktorá sa zvyčajne používa na všeobecné osvetlenie pomocou stropných svietidiel v obchodoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach a kanceláriách, ktoré vyžadujú vyššie úrovne osvetlenia. Pôvodná mostíková technológia navrhnutá spoločnosťou Philips zaručuje optimálny výkon v danej aplikácii, pričom poskytuje viac svetla a vyššiu účinnosť ako ohýbacia technológia. Je určená na použitie spolu s elektromagnetickým i elektronickým vysokofrekvenčným predradníkom a dodáva sa s päticou s jednoduchým zapájaním.

Varovanie a ochrana

- Technické a elektrické svetelné vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia svetelného zdroja a prevádzkovou polohou, ako aj použitým predradníkom.
- Kratšia životnosť svetelného zdroja pri častom zapínaní a vypínaní a v prípade nedostatočne predhriatych elektród
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	2G11 [2G11]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	15 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	830 [CCT of 3000K]
Svetelný tok	1 800 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)

Chromatická súradnica X (nom.)	0,44
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,403
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	75 lm/W
Index podania farieb (CRI)	82
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	24,2 W

MASTER PL-L 4 kolíkové

Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,345 A
-------------------------------	---------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (max.)	2 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	2,0 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	25 kWh
Registračné číslo EPREL	423266

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
-----------------------------	-------------------------------


Úplný názov produktu	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
Úplný kód produktu	871150070671340
Objednávkový kód	70671340
Č. materiálu (12NC)	927903208370
Miestny objednávkový kód	PLL2483
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500706713
Čitateľ – počet balení v krabici	25
EAN/UPC – balenie	8711500710796

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L 4 kolíkové

