



MASTER PL-L 4 stift

MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L är ett linjärt kompakt lysrör med medelhög till hög effekt som normalt används för allmän belysning med takarmaturer i butik, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. Den har utformats för användning med både elektromagnetiska och elektroniska HF-driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Produktdata

Allmän information	
Socket	2G11 [2G11]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	10000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
Systembeskrivning	ej tillg. [-]
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	98 %
LSF 6 000 tim specificerat	96 %
LSF 8 000 tim specificerat	94 %
LSF 12 000 tim specificerat	80 %
LSF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %
LSF varm 4000tim Spec, [3t]	99 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	98 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	97 %
LSF varm 16000tim Spec[3t]	82 %
LSF varm 20000tim Spec[3t]	50 %
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Ljusflöde (nom)	1800 lm

Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1800 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	75 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	>80
LLMF 2 000 tim specificerat	94 %
LLMF 4 000 tim specificerat	93 %
LLMF 6 000 tim specificerat	92 %
LLMF 6 000 tim specificerat	91 %
LLMF 12 000 tim specificerat	90 %
LLMF 16 000 tim specificerat	90 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %

Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	24.0 W
Lampström (nom)	0,345 A

Temperatur

Temperatur (nom)	30 °C
------------------	-------

MASTER PL-L 4 stift

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Mekanik och armaturhus

Sockelinformation	4P [4-stifts]
-------------------	----------------

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	26 kWh


Produktdata

Fullständig produktkod	871150070671340
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
EAN/UPC – Produkt	8711500706713
Beställningsnummer	70671340
E-nummer	8344710
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	927903208370
Nettovikt (stycke)	82,000 g
ILCOS kod	FSD-24/30/1B-E-2G11

Varning och Säkerhet

Måttskiss




PL-L 24W/830/4P


Product

MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25

Fotometriska data



Ljulfärg /830



Ljulfärg /830

MASTER PL-L 4 stift

