



MASTER PL-L 4 stift



MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L är ett linjärt kompakt lysrör med medelhög till hög effekt som normalt används för allmän belysning med takarmaturer i butik, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. Den har utformats för användning med både elektromagnetiska och elektroniska HF-driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Ljuskällans tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket driftdon som används
- Kortare livslängd för ljuskällan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Socket	2G11 [2G11]	80	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere		
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h		
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Effektförbrukning	24,2 W
Ljusflöde	1 800 lm	Lampström (nom)	0,345 A
Färgbeteckning	Kallvit (CW)		
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38		
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	75 lm/W		
		Styrenheter och dimring	
		Dimbar	Ja
		Användning och godkännande	
		Energieffektivitetsklass	G
		Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	2 mg
		Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg

MASTER PL-L 4 stift


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	25 kWh
EPREL-registreringsnummer	423267

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25
Full EOC	871150070672040
Beskrivning av lokal kod	8344712
Beställningsnummer	70672040


Materialnummer (12NC)	927903208470
Lokal kod	8344712
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500706720
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC – Hölje	8711500710826

Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25

