



Actinic BL PL-S/PL-L

PL-L 24W/10/4P 1CT/25

Лампы Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S и PL-L имеют диапазон излучения, который полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения у комнатных мух. Таким образом, они идеально подходят для инсектицидных установок. Они практически не излучают свет в UV-B диапазоне, что гарантирует полную безопасность. Более того, благодаря рекордно низкому содержанию ртути и полному отсутствию свинца эти лампы — лучший выбор с точки зрения защиты окружающей среды. Лампы доступны в различных форм-факторах (прямые (T5, T8, T12), кольцевые (TL-E) и компактные (PL-S/PL-L)) и с различной мощностью, что дает возможность использовать их в любых инсектицидных системах.

Предупреждение и условия безопасности

· Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация		Снижение УФ-потока после 500 ч	
Цоколь	2G11 [2G11]		17 %
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Срок эксплуатации (ном.)	2 000 часов	Энергопотребление	24 Вт
Технические характеристики освещения		Ток лампы (ном.)	0,345 А
Код цвета	210 [leadfree 360 glass (10)]	Напряжение (ном.)	87 Вт
Обозначение цвета	Ультрафиолетовый А	Напряжение (ном.)	87 Вт
Координата цветности X (ном.)	228	Механические компоненты и корпус	
Координата цветности Y (ном.)	230	Форма колбы	2xT16
Снижение УФ-потока после 2000 ч	40 %	Соответствие требованиям и область применения	
Снижение УФ-потока после 5000 ч	60 %	Содержание ртути (Hg) (макс.)	4,4 мг

Actinic BL PL-S/PL-L

Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,2 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	4,9 В
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	PL-L 24W/10/4P 1CT/25
Полное название продукта	PL-L 24W/10/4P 1CT/25
Полный код продукта	871150095206640


Код заказа	927903221007
Материал № (12NC)	927903221007
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500952066
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500952073

Чертеж размеров



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 24W/10/4P 1CT/25	18 мм	39 мм	289,2 мм	315 мм	321,6 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - PL-L 24W/10/4P 1CT/25

