



# TUV PL-L

## TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

Lampes à décharge compactes à culot simple à vapeur de mercure basse pression

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- DANGER : produit ultra violet du groupe de risques 3. Ces lampes émettent un rayonnement UV haute puissance pouvant causer de graves blessures au niveau de la peau et des yeux. Évitez d'exposer les yeux et la peau à un produit dénué de protection. Utilisez uniquement dans un environnement clos protégeant les utilisateurs des rayonnements.
- Les plantes et/ou matières exposées à des rayons UV-C et/ou à l'ozone pendant une période prolongée sont susceptibles d'être endommagées et/ou décolorées.


### Données du produit

Informations générales		Mécanique et boîtier	
Culot	2G11	Forme de l'ampoule	2xT16
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h		
Données techniques de l'éclairage		Approbation et application	
Code couleur	TUV	Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg
Couleur	- [Non précisé]		
Dépréciation à la durée de vie utile	20 %	UV	
		Rayonnement UV-C à 100 heures	12,2 W
Fonctionnement et électricité		Données du produit	
Consommation électrique	36 W	Nom du produit de la commande	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Courant lampe (nom.)	0,435 A	Nom de produit complet	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Tension (nom.)	106 V	Full EOC	871150062878740
Tension (nom.)	106 V	Code de commande	927903404007
		Code 12NC	927903404007
		Numérateur - Quantité par kit	1

## TUV PL-L


Code EAN – Produit/Boîte	8711500628787
Conditionnement par carton	25
EAN/UPC – Boîte	8711500628794

### Schéma dimensionnel



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm

### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

