



TUV PL-L

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

Компактные одноцокольные ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	2G11 [2G11]
Срок эксплуатации (ном.)	9 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Не указано]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	20 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	36 В
Ток лампы (ном.)	0,435 А
Напряжение (ном.)	106 Вт
Напряжение (ном.)	106 Вт
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	2xT16


Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,4 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-С после 100 ч	12,2 В
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Полное название продукта	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Полный код продукта	871150062878740
Код заказа	927903404007
Материал № (12NC)	927903404007
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500628787
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500628794

Чертеж размеров



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

