

MASTER PL-L (4-nastainen)

MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L on keski-/suuritehoinen lineaarinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleisiin kattovalaisimiin myymälöissä ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeampia valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. Se on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa ja elektronisissa HF-liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty ohjausliitäntälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G11 [2G11]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	2 850 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	81 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	36,3 W
Lampun virta (nim.)	0,435 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


MASTER PL-L (4-nastainen)

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	37 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423270

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25
Koko tuotenimi	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150070674440


Paikallisen koodin kuvaus	4923883
Tilauskoodi	70674440
Tuotekoodi (12NC)	927903408370
Paikallinen koodi	4923883
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500706744
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
EAN/UPC – laatikko	8711500710888

Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER PL-L (4-nastainen)

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com
2023, Huhtikuu 15 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.