



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25

A MASTER PL-L egy közepes vagy nagy teljesítményt igénylő felhasználásra tervezett lineáris kompakt fénycső, amely leginkább a magas fénykibocsátást igénylő üzlethelyiségek, vendéglátó-ipari és irodai terek általános megvilágítására szolgáló mennyezeti lámpatestekhez készül. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlítós technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. Kialakítása lehetővé teszi elektromágneses és elektronikus nagyfrekvenciás vezérlő használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	2G11 [2G11]
Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges)	10000 h
Élettartam a 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15000 h
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig, előmelegítés (névleges)	20000 h
Rendszerleírás	na [-]
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	96 %
LSF 8000 h Rated	94 %
LSF 12000 h Rated	80 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	98 %
LSF Preheat 8000 h Rated	97 %
LSF Preheat 16000 h Rated	82 %

LSF Preheat 20000 h Rated	50 %
Technikai adatok	
Szinkód	830 [3000 K korrelált színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	2900 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	2900 lm
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	81 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	>80
LLMF 2000 óra névleges	94 %
LLMF 4000 óra névleges	93 %
LLMF 6000 óra névleges	92 %
LLMF 8000 óra névleges	91 %
LLMF 12000 óra névleges	90 %
LLMF 16000 óra névleges	90 %
LLMF 20000 óra névleges	90 %

MASTER PL-L 4 Pin

Működtetés és elektronika

Teljesítmény (névleges)	36 W
Fényforrás árama (névleges)	0,435 A

Hőmérséklet

Tervezési hőmérséklet (névleges)	30 °C
----------------------------------	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	igen
-----------------------	------

Mechanika és tokozás

A foglalat adatai	4P
-------------------	----

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL)	A
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2,0 mg

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	40 kWh
--------------------------------	--------

Termékadatok

Teljes termék kód	871150070674440
A termék megrendelési neve	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25
EAN/UPC - termék	8711500706744
Rendelési kód	70674440
Local Code	PLL3683
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	25
Anyagszám (12NC)	927903408370
Nettó tömeg (darab)	104,000 g
ILCOS Code	FSD-36/30/1B-E-2G11

Figyelmeztetések és biztonság



Méretezett rajza

Product

MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25

PL-L 36W/830/4P

Fotometriai adatok



Fényszín /830

Fényszín /830

MASTER PL-L 4 Pin

