



# MASTER PL-L cu 4 pini



## MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L este o lampă fluorescentă compactă, liniară, de tensiune medie până la înaltă, utilizată în mod tipic în aparate de iluminat de pe tavan pentru iluminat general în aplicații din magazine, industria hotelieră și birouri care necesită niveluri de iluminat mai ridicate. Tehnologia "bridge" brevetată Philips garantează funcționarea optimă în aplicație, permițând un flux luminos și o eficacitate mai mari decât ale tehnologiei de curbare. Este proiectată pentru funcționare cu balasturi electromagnetice, precum și cu balasturi electronice HF și este furnizată cu un soclu de tip cuplare/decuplare.

### Warnings and safety

- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare, precum și de echipamentul de control utilizat
- Durata de viață a lămpii este redusă de comutarea frecventă și de situațiile în care electrozii nu sunt bine preîncălziți
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

| Informații generale                        |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Baza elementului de fixare                 | 2G11 [2G11]        |
| Referință de măsurare a fluxului           | Sphere             |
| Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) | 15.000 ore         |
| Date tehnice lumină                        |                    |
| Cod culoare                                | 840 [CCT of 4000K] |
| Flux luminos                               | 2.850 lm           |
| Denumirea culorii                          | Alb rece (CW)      |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Coordonată cromatică X (nom.)          | 0,38    |
| Coordonată cromatică Y (nom.)          | 0,38    |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 4000 K  |
| Randament luminos (nominal) (nom.)     | 81 lm/W |
| Indice de redare a culorilor (IRC)     | 80      |

| Funcționare și sistem electric |        |
|--------------------------------|--------|
| Consum de curent               | 36,3 W |

MASTER PL-L cu 4 pini


|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Curent lampă (nom.)                                          | 0,435 A |
| <b>Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase</b> |         |
| Cu reglarea intensității luminoase                           | Da      |
| <b>Aprobare și aplicație</b>                                 |         |
| Clasă de eficiență energetică                                | G       |
| Conținut de mercur (Hg) (max.)                               | 2 mg    |
| Conținut de mercur (Hg) (nom.)                               | 2,0 mg  |
| Consum de energie kWh/1000 h                                 | 37 kWh  |
| Număr de înregistrare EPREL                                  | 423271  |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Date despre produs</b>            |                               |
| Nume comandă produs                  | MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25 |
| Numele complet al produsului         | MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25 |
| Full EOC                             | 871150070675140               |
| Cod de comandă                       | 70675140                      |
| Număr material (12NC)                | 927903408470                  |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                             |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8711500706751                 |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 25                            |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8711500711014                 |

Cote

| Product                       | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max) | C (max)  |
|-------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25 | 39,0 mm | 18,0 mm  | 384,2 mm | 410 mm  | 416,6 mm |

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25

## MASTER PL-L cu 4 pini

