



MASTER PL-L 4 Pin



MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	2G11 [2G11]	80	
Referenční měření toku	Sphere		
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Spotřeba energie	36,3 W
Světelný tok	2 800 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,435 A
Barevné konstrukce	Studené denní světlo		
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,313	Řízení a stmívání	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,337	Stmívatelné	Ano
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W	Certifikace a použití	
		Třída energetické účinnosti	G
		Obsah rtuti (Hg) (max.)	2 mg
		Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg

MASTER PL-L 4 Pin

Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423272
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25
Celý název výrobku	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25
Full EOC	871150063520440
Objednací kód	63520440

Číslo materiálu (12NC)	927903486570
Místní kód	PLL368654P
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500635204
Číslování SAP – balení v krabičce	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500635211

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25

