



# MASTER PL-L 4P



## MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25

MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.

### Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	2G11 [2G11]	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Energieverbrauch	36,3 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0,435 A
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	2.800 lm	Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate X (Nom)	0,313	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate Y (nom.)	0,337	Quecksilbergehalt (max.)	2 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	80 lm/W		

# MASTER PL-L 4P

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423272
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25
Gesamt-Produktcode	871150063520440
Bestellcode	63520440


Material-Nr. (12NC)	927903486570
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500635204
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500635211

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25

