



MASTER PL-L 4 Pin



MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25

A MASTER PL-L egy közepes vagy nagy teljesítményt igénylő felhasználásra tervezett lineáris kompakt fénycső, amely leginkább a magas fénykibocsátást igénylő üzlethelyiségek, vendéglátó-ipari és irodai terek általános megvilágítására szolgáló mennyezeti lámpatestekhez készül. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. Kialakítása lehetővé teszi elektromágneses és elektronikus nagyfrekvenciás vezérlő használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó szabályozó szerelvény is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	2G11 [2G11]
Fényárammérési referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h
Technikai adatok	
Színkód	865 [CCT of 6500K]
Fényáram	2 800 lm
Színmegjelölés	Hideg nappali fény
Színérték X koordinátája (névleges)	0,313


Színérték Y koordinátája (névleges)	0,337
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	80 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	36,3 W
Fényforrás árama (névleges)	0,435 A

MASTER PL-L 4 Pin

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	37 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423272
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25


Teljes terméknev	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25
Full EOC	871150063520440
Rendelési kód	63520440
Cikkszám (12NC)	927903486570
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500635204
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500635211

Méretezett rajza



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25

MASTER PL-L 4 Pin

